



«ART#АКРИЛ»

Акриловый глянцевый прозрачный лак

*Лак универсальный акриловый глянцевый.
Предназначен для создания защитного покрытия и придания декоративности окрашенным и неокрашенным поверхностям. Применяется для наружных и внутренних работ. Быстросохнущий, стойкий к истиранию, УФ Стойкий.*



Состав: Модифицированные акриловые смолы > 30%, смесь органических растворителей 15-30%, о-ксилол 5-15%, функциональные добавки <5%, озонобезопасный углеводородный пропеллент > 30%.

Фасовка: аэрозольные баллоны

Комплект: баллон с крышкой, 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Высыхание: 20 минут.
- Рекомендуемая эксплуатация: 12 часов.
- Поверхность для нанесения: металл, акрил, керамика и др.
- Номинальный объем: 650 мл.
- Срок хранения: 5 лет.

ПРИМЕНЕНИЕ

Поверхность, не подлежащую окрашиванию, рекомендуется защитить полиэтиленовой пленкой или малярным скотчем. Использовать аэрозоль при температуре не ниже +10°C. Перед использованием баллон энергично встряхнуть в течение 2–3х минут. Лак наносится на зачищенную, обезжиренную, сухую поверхность. Для обезжиривания поверхности рекомендуется использовать ацетон. Лак наносится с расстояния 15-25 см в 2 - 3 слоя. Выдержка между слоями 5 - 10 минут.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и других источников тепла. Предохранять от ударов и воздействия прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортировки от -30°C до +30°C! При хранении не допускается деформирование баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Огнеопасно! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статического электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать,

избегать попадания лака на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении!
Не разбирать и не давать детям!